



## Kulskenstyrning – PH-serien

Med PH skenor uppnår man hög precision men bibehåller lösningen med utbytbara vagnar.

[Se produkten på acumo.se](https://www.acumo.se)

---

### Specifikationer

Produktgrupp	<a href="#">Skenstyrningar</a> , <a href="#">Kulskenstyrning</a>
Egenskaper	<a href="#">Precisionsskena</a>
Leverantör	<a href="#">NSK</a>

### För mer information

Mats Florens  
Tel: 08-557 730 38  
[mats.florens@acumo.se](mailto:mats.florens@acumo.se)